

Thermo-anémo-manomètre MP 210

Nouveau
CE



LES PLUS DE LA GAMME

- Mesure de la pression, de la vitesse et du débit
- 2 entrées pour température Pt100 (de -200 à +600°C)
- Modules interchangeables
- Jusqu'à 6 mesures en simultanée
- Grand écran graphique

CONNECTIQUES

Modules interchangeables



1 appareil = plusieurs échelles et paramètres possibles

Liaison radio



Liaison sans fil appareil / sonde

Système SMART-2014



Reconnaissance instantanée des sondes filaires et radio



REFERENCES

MP 210 : portable livré seul



MP 210 P : MP 210 + module de pression MPR 500
(module de pression ± 500 Pa)

MP 210 M : MP 210 + module de pression MPR 2500
(module de pression ± 2500 Pa)

MP 210 G : MP 210 + module de pression MPR 10 000
(module de pression $\pm 10\,000$ Pa)

Modules avec raccords cannelés $\varnothing 6.2$ mm en laiton nickelé et une entrée thermocouple.



MP 210 H : MP 210 + module de pression MPR 500 M (module de pression ± 500 mbar)

MP 210 HP : MP 210 + module de pression MPR 2000 M (module de pression ± 2000 mbar)

Modules avec raccords à visser $\varnothing 4.6$ mm en laiton nickelé et une entrée thermocouple.

Les nouvelles sondes utilisent un câble mini-DIN unique et débrochable qui s'adapte sur toutes les sondes. Ce câble est livré avec chaque appareil.

Tous les appareils sont livrés dans leur valise de transport avec leur certificat d'étalonnage, un chargeur et un câble USB.



SPECIFICATIONS DES MODULES DE PRESSION ET SONDES

PRESSIION ET TEMPERATURE

Module de pression	Unités	Plage de mesure	Exactitudes*	Résolutions	Surpression admissible
MPR 500	Pa, mmH ₂ O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa	De 0 à ±500 Pa	De -100 à +100 Pa : ±0.2% de la lecture ±0.8 Pa Au-delà : ±0.2% de la lecture ±1.5 Pa	De -100 à +100 Pa : 0.1 Pa Au-delà : 1 Pa	250 mbar
MPR 2500		De 0 à ±2500 Pa	±0.2% de la lecture ±2 Pa	1 Pa	500 mbar
MPR 10000		De 0 à ±10000 Pa	±0.2% de la lecture ±10 Pa	1 Pa	1200 mbar
MPR 500 M	mmH ₂ O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa, PSI	De 0 à ±500 mbar	±0.2% de la lecture ±0.5 mbar	0.1 mbar	2 bar
MPR 2000 M	bar, In WG, mbar, hPa, mmHg, kPa, PSI	De 0 à ±2000 mbar	±0.2% de la lecture ±2 mbar	1 mbar	6 bar

Les modules de pression ont également une prise thermocouple permettant de connecter une sonde thermocouple K, J, N, T ou S.

Thermocouple	°C, °F	K : De -200 à +1300°C J : De -100 à +750°C N : De -200 à 1300°C T : De -200 à +400°C S : De 0 à 1760°C	K, J, N, T : De -200 à 0 °C : ±0.4°C ±0.3 % de la lecture De 0 à 1300 °C : ±0.4°C S : ±0.6 °C	0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
---------------------	--------	--	---	--

VITESSE ET DEBIT

Les caractéristiques en vitesse et débit dépendent du type de sonde connecté à l'appareil.

	Unités	Plage de mesure	Exactitudes*	Résolutions
Tubes de Pitot	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De 2 à 5 m/s De 5.1 à 100 m/s	±0.3 m/s ±0.5% de la lecture ±0.2 m/s	0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99999m³/h	±0.2% de la lecture ±1% PE	1 m³/h
Aile Débimo	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De 4 à 20 m/s De 21 à 100 m/s	±0.3 m/s ±1% de la lecture ±0.1 m/s	0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99999m³/h	±0.2% de la lecture ±1% PE	1 m³/h
Sonde hélice Ø14 mm	Vitesse : m/s, fpm, km/h	De 0 à 3 m/s De 3.1 à 25 m/s	De 0.8 à 3 m/s : ±3% de la lecture ±0.1m/s De 3.1 à 25 m/s : ±1% de la lecture ±0.3 m/s	0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03*surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80°C	±0.4% de la lecture ±0.3°C	0.1 °C
Sonde hélice Ø70 mm	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De -5 à 3 m/s De 3.1 à 35 m/s	De 0.4 à 3 m/s : ±3% de la lecture ±0.1m/s De 3.1 à 35 m/s : ±1% de la lecture ±0.3 m/s	0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03*surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80°C	±0.4% de la lecture ±0.3°C	0.1 °C
Sonde hélice Ø100 mm	Vitesse : m/s, fpm, km/h, mph	De -5 à 3 m/s De 3.1 à 35 m/s	De 0.3 à 3 m/s : ±3% de la lecture ±0.1m/s De 3.1 à 35 m/s : ±1% de la lecture ±0.3 m/s	0.01 m/s 0.01 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03*surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80°C	±0.4% de la lecture ±0.3°C	0.1 °C
Sonde fil chaud	Vitesse : m/s, fpm, km/h	De 0.15 à 1 m/s	± 2% de la lecture ± 0.03 m/s (Ajustage et étalonnage spécifiques en option)	0.01 m/s
		De 0.15 à 3 m/s De 3.1 à 30 m/s	± 3% lecture ± 0.03 m/s ± 3% lecture ± 0.1 m/s	0.01 m/s 0.1 m/s
	Débit : m³/h, cfm, l/s, m³/s	De 0 à 99999 m³/h	±3% de la lecture ou ±0.03*surface gaine (cm²)	1 m³/h
	Température : °C, °F	De -20 à +80°C	±0.3% de la lecture ±0.25°C	0.1 °C

*Établies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

Les modules de pression **MPR 500**, **MPR 2500** et **MPR 10000** sont équipés de raccords cannelés Ø6.2 mm en laiton nickelé et d'une entrée thermocouple.

Les modules **MPR 500 M** et **MPR 2000 M** sont équipés de raccords à visser Ø4.6 mm en laiton nickelé et d'une entrée thermocouple.

Les portables MP 210 disposent des fonctions suivantes pour la mesure de la pression, de la vitesse et du débit :

PRESSION

- Autozéro automatique par électrovanne (MP210 P)
- Autozéro manuel (MP210 M, G, H et HP)
- Intégration de la pression (0 à 9)
- Moyenne point/point
- Moyenne point/point automatique
- Moyenne automatique

VITESSE ET DÉBIT

- Choix du tube de Pitot ou Débimo ou coefficient pour autre élément déprimogène
- Choix de la section
- Choix des unités
- Compensation en température manuelle ou automatique
- Compensation en pression atmosphérique manuelle
- Facteur K, facteur K2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MP 210

Connectiques	2 connexions mini-DIN pour sondes SMART-2014 et 1 port-micro-USB pour rechargement et connexion sur PC
Alimentation	Batterie lithium-Ion
Autonomie	59 h avec module de pression
Stockage	Jusqu'à 1000 campagnes de 20 000 points
Conditions d'utilisation (°C/%HR/m)	De 0 à +50 °C. En condition de non condensation. De 0 à 2000 m.
Température de stockage	De -20 à +80 °C
Auto-extinction	Réglable de 15 à 120 minutes ou Off
Poids	485 g
Ambiance	Gaz neutre
Directives européennes	2004/108/CE CEM ; 2006/95/CE Basse Tension ; 2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE
Langues	Français, Anglais, Hollandais, Allemands, Italien, Portugais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Danois, Chinois, Japonais

SONDES ET MODULES DISPONIBLES EN OPTION



Tube de Pitot type L et S

Gamme de mesure de 2 à 100 m/s et de 0 à 99999 m³/h



Aile Débimo

Gamme de mesure de 4 à 100 m/s et de 0 à 99999 m³/h



Module 4 voies thermocouple (M4TC)

Gamme de mesure de -200 à +1760 °C (selon thermocouple)



Sonde fil chaud*

Gamme de mesure de 0.15 à 30 m/s, de 0 à 99999 m³/h et de -20 à +80 °C



Sonde hélice Ø14 mm*

Gamme de mesure de 0 à 25 m/s, de 0 à 99999 m³/h et de -20 à +80 °C



Sonde hélice Ø70 mm**

Gamme de mesure de -5 à 35 m/s, de 0 à 99999 m³/h et de -20 à +80 °C



Sonde hélice Ø100 mm**

Gamme de mesure de -5 à 35 m/s, de 0 à 99999 m³/h et de -20 à +80 °C



Sonde CO/température (SCO 110)

Gamme de mesure de 0 à 500 ppm et de -20 à +80 °C



Sonde fuite de gaz (SFG 300)

Gamme de mesure de 0 à 10 000 ppm



Sonde tachymétrie optique (STA)

Gamme de mesure de 0 à 60 000 tr/min



Sonde tachymétrie de contact (STA)

Gamme de mesure de 0 à 20 000 tr/min



Large choix de sondes (voir fiche technique associée) : ambiance / contact / pénétration / immersion...


*Existe en modèle télescopique / **Existe en modèle télescopique et en modèle radio-fréquence

KITS DE LIVRAISON ET OPTIONS

Description	MP 210	MP 210 P	MP 210 M	MP 210 G	MP 210 H	MP 210 HP
Module de pression de 0 à ± 500 Pa (MPR 500)	○	√	○	○	○	○
Module de pression de 0 à ± 2500 Pa (MPR 2500)	○	○	√	○	○	○
Module de pression de 0 à ± 10000 Pa (MPR 1000)	○	○	○	√	○	○
Module de pression de 0 à ± 500 mbar (MPR 500 M)	○	○	○	○	√	○
Module de pression de 0 à ± 2000 mbar (MPR 2000 M)	○	○	○	○	○	√
Module 4 voies thermocouple (M4TC)	○	○	○	○	○	○
Sonde fil chaud (SFC 300)	○	○	○	○	○	○
Sonde fil chaud télescopique (SFC 900)	○	○	○	○	○	○
Sonde de mesure de vitesse pour les Sorbonnes (SFC 300 S)	○	○	○	○	○	○
Hélice 14 mm (SH 14)	○	○	○	○	○	○
Hélice 14 mm télescopique (SHT 14)	○	○	○	○	○	○
Hélice 70 mm (SH 70)	○	○	○	○	○	○
Hélice 70 mm télescopique (SHT 70)	○	○	○	○	○	○
Hélice 70 mm RF (SHF 70)	○	○	○	○	○	○
Hélice 100 mm (SH 100)	○	○	○	○	○	○
Hélice 100 mm télescopique (SHT 100)	○	○	○	○	○	○
Hélice 100 mm RF (SHF 100)	○	○	○	○	○	○
Sonde CO / température (SCO 110)	○	○	○	○	○	○
Sonde fuite de gaz (SFG 300)	○	○	○	○	○	○
Sonde tachymétrie (STA)	○	○	○	○	○	○
Sonde thermocouple K, J, N, T et S	○	○	○	○	○	○
Sonde Pt100 SMART-2014	○	○	○	○	○	○
Sonde Pt100 RADIO	○	○	○	○	○	○
2x1 m de tube de silicone Ø 4x7 mm	○	√	√	√	○	○
2x1 m de tube de cristal Ø 4x6 mm	○	○	○	○	√	√
Embout inox Ø 6x100 mm	○	√	√	√	○	○
Certificat d'étalonnage	○	√	√	√	√	√
Mallette de transport	√	√	√	√	√	√
Batterie supplémentaire	○	○	○	○	○	○

√ : livré avec ○ : option

CARACTERISTIQUES DU BOITIER



Matière : ABS/PC et élastomère

Indice de protection : IP54

Afficheur : LCD 120 x 160 px ;
Dimensions : 58 x 76 mm,
Rétro-éclairable
Affichage de 6 mesures dont 3 en simultané

Clavier : élastomère
4 touches de navigation
3 touches de fonction

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Capteur piezorésistif

La pression exercée déforme la membrane silicium. La déformation de la membrane génère une tension à ces bornes. La tension aux bornes de la membrane est proportionnelle à la pression exercée.

Tube de Pitot

Le tube de Pitot mesure la pression dynamique :

P_d = pression totale (P_t) – pression statique (P_s)

La vitesse est calculée d'après la formule simplifiée de Bernoulli



Formule avec correction en température

$$V_{m/s} = K \times \sqrt{\frac{574,2 \theta + 156842,77}{P_0}} \times \sqrt{\Delta P_{en Pa}}$$

P_0 = la pression barométrique en Pa

θ = la température en °C

K = coefficient du tube de Pitot



ACCESSOIRES



Datalogger : logiciel PC pour l'enregistrement et l'exploitation des données.



CSM : Câble min-DIN / min-DIN pour sonde



SAD : Sac à dos de transport.



RTE : Rallonge télescopique longueur 1 m avec index à 90°.



KIMP23 : Imprimante infrarouge



Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, la calibration et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez-le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr



Usine et Siège Social
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90
Bretagne 02 99 54 77 00
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00
Nord 03 20 90 92 95
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72
PACA 04 42 97 33 94
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72